



# Magnetventil MZH-3-0,4-K

Teilenummer: 30210

FESTO

Micro-Pneumatik, mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Normalnennndurchfluss	4 l/min
Betriebsdruck	0 ... 7 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Schutzart	IP40 mit Steckdose
Nennweite	0,4 mm
Steuerart	direkt
Schaltzeit aus	4 ms
Schaltzeit ein	4 ms
Einschaltdauer	100%
Spulenkennwerte	24V DC: 0,5W
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	20 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss