

Schwenkantrieb DRQ-40-90-PPV-A

Teilenummer: 30580
Auslaufprodukt

FESTO

für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und
spielausgleichendem Zahnradgetriebe.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Dämpfungswinkel	96 deg
Schwenkwinkel	90 deg
Toleranz der Endlagen	8 deg
Dämpfung	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	2,5 ... 10 bar
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar	2,2 Hz
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar	9 Nm
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0,005 kgm ²
Produktgewicht	2.630 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffinformation Antriebswelle	Einsatzstahl
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU)