

Führungseinheit FENG-32-320-KF

Teilenummer: 34497

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-----------------------------|
| Baugröße | 32 |
| Hub | 320 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlauführung |
| Konstruktiver Aufbau | Führung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Max. Kraft Fy | 750 N |
| Max. Kraft Fy statisch | 1.020 N |
| Max. Kraft Fz | 750 N |
| Max. Kraft Fz statisch | 1.020 N |
| Max. Moment Mx | 28 Nm |
| Max. Moment Mx statisch | 38 Nm |
| Max. Moment My | 34 Nm |
| Max. Moment My statisch | 46 Nm |
| Max. Moment Mz | 34 Nm |
| Max. Moment Mz statisch | 46 Nm |
| Verschiebekraft | 15 N |
| Produktgewicht | 2.106 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement | Vergütungsstahl |
| Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Jochplatte | Alu-Knetlegierung, eloxiert |