

# Vakuumsauger VASB-75-1/4-NBR

Teilenummer: 35415

FESTO

mit Dichtring OL.



## Datenblatt

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| Nennweite                        | 4 mm   |
| Sauger-Durchmesser               | 75 mm  |
| Wirksamer Saugdurchmesser        | 60 mm  |
| Anschlusslage                    | oben   |
| Saugerform                       | rund Faltenbalg 1,5-fach                                   |
| Betriebsdruck Mpa                | -0,095 ... 0 MPa   |
| Betriebsdruck                    | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                       |
| Nennbetriebsdruck                | -0,07 MPa<br>-0,7 bar                                      |
| Nennbetriebsdruck (psi)          | -10,15 psi   |
| Betriebsmedium                   | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| LABS-Konformität                 | VDMA24364-A1-L   |
| Umgebungstemperatur              | -20 ... 80 °C  |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum      | 197 N  |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 197 N  |
| Befestigungsgewinde              | G1/4   |
| Saugerbefestigung                | G 1/4  |
| Vakuumananschluss                | G1/4   |
| Farbe                            | schwarz  |
| Shore-Härte                      | 60 +/- 5   |
| Werkstoff Einschraubzapfen       | Zink-Druckguss   |
| Werkstoffhinweis                 | RoHS konform   |
| Werkstoff Sauger                 | NBR  |