

# Kunststoffschlauch PL-3-NT

Teilenummer: 3856

FESTO

für CK- und N-Verschraubungen (für die Herstellung von Lebensmitteln zugelassen).

Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                   |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser                  | 4,3 mm                                 |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 18 mm                                  |
| Innen-Durchmesser                  | 3 mm                                   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 9 bar                        |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Lebensmittel-Zulassung             | FDA<br>2002/72/EG                      |
| Umgebungstemperatur                | -30 ... 60 °C                          |
| Zulassung                          | TÜV                                    |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,0068 kg/m                            |
| Farbe                              | natur                                  |
| Shore-Härte                        | D 42 +/-3                              |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform  |
| Werkstoffinformation Schlauch      | PE                                     |