

Kunststoffschlauch PP-4-NT

Teilenummer: 4231

FESTO

für CK- und CN-Verschraubungen, geeignet für höhere Drücke und Temperaturen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	32 mm
Innen-Durchmesser	4 mm
Min. Biegeradius	14 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 19 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0163 kg/m
Farbe	natur
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-A