

Kugelhahn

VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Teilenummer: 4451854

FESTO

Messing, 3/2- Wege, Nennweite 3/8", Kopfflansch F03, PN40, Gewinde EN 10226-1.

Für dieses Produkt ist Festo Händler nicht Hersteller.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung
Betätigungsart	mechanisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp3/8
Schaltstellungsanzeige	Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild	F03
Innen-Durchmesser	10 mm
Nennweite DN	10
Ventilfunktion	3/2
Strömungsrichtung	reversibel
Nenndruck Armatur	40
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN	6 Nm
Basierend auf Norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--] Inerte Gase Wasser - kein Wasserdampf neutrale Flüssigkeiten
Mediumtemperatur	-20 ... 130 °C
Durchfluss Kv T-Bohrung eck	9,4 m3/h
Werkstoffhinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse	CW617N
Werkstoff Dichtungen	HNBR PTFE
Werkstoff Kugel	Messing verchromt
Werkstoffnummer Kugel	CW614N
Werkstoff Welle	Messing
Werkstoffnummer Welle	CW614N
Produktgewicht	460 g
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung