


Kupplung EAMD-32-32-9-16X20

Teilenummer: 5038002

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	9 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	32
Nennlänge	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	14,5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	127 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform