


# Lagerbock LN-40

Teilenummer: 5148

FESTO

für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG,  
DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	192 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Vergütungsstahl