


Anschlussblock MHP4-PR8-3

Teilenummer: 525232

FESTO

für Halbmuffenventil MHP4-...-HC/TC.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Produktgewicht	1.400 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1/33	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3/11	G3/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung