

Batterieblock MHA4-PR10-3-1/4

Teilenummer: 525238

FESTO

für Anschlussplattenventile MHA4-...



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1.710 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1/33	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 3/11	G3/8
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung