

# Kunststoffschlauch PUN-V0-12x2-WS

Teilenummer: 525457

FESTO

flammhemmend.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser                  | 12 mm  |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 62 mm  |
| Innen-Durchmesser                  | 8 mm   |
| Min. Biegeradius                   | 21 mm  |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Betriebsmedium                     | gefilterte Druckluft<br>Vakuum                   |
| Brandklasse nach UL94              | V0-V2  |
| Umgebungstemperatur                | -35 ... 60 °C                                    |
| Zulassung                          | TÜV  |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,08 kg/m  |
| Farbe                              | weiss  |
| Hinweis zur Farbe                  | wegen Flammenschutz Abweichung zur Standardfarbe |
| Shore-Härte                        | D 54 +/-3  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei                            |
| Werkstoffinformation Schlauch      | TPE-U(PU)  |