

**PAN-6x1-SI-P**

Kunststoffschlauch

Datenblatt

Teile-Nr.: 526187

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
NenngroÙe Schlauch	<b>6</b>
Innendurchmesser	<b>4 mm</b>
Aussendurchmesser	<b>6 mm</b>
Biegeradius minimal	<b>32 mm</b>
Betriebsdruck minimal	<b>-0,95 bar</b>
Betriebsdruck maximal bei 20 °C	<b>19 bar</b>
Betriebsdruck maximal bei 30 °C	<b>16,5 bar</b>
Betriebsdruck maximal bei 40 °C	<b>13,5 bar</b>
Betriebsdruck maximal bei 50 °C	<b>12,5 bar</b>
Betriebsdruck maximal bei 60 °C	<b>11 bar</b>
Betriebsdruck maximal bei 70 °C	<b>10 bar</b>
Betriebsdruck maximal bei 80 °C	<b>9 bar</b>
Vakuumtauglich	<b>ja</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>-30 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>80 °C</b>
Werkstoff Schlauch	<b>TPE-A</b>
Produktgewicht je meter	<b>0,0163 kg/m</b>
Farbe	<b>silber</b>