



Manometer

MA-63-1,0-R1/4-MPA-E-RG

Teilenummer: 526784
Auslaufprodukt

FESTO

mit Anzeigeeinheit in MPa, einstellbarer Rot/Grün-Bereich.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [MPa]	0 ... 1 MPa
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 1 MPa
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PMMA
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	90 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Sauerstoff kein Azetylen