

Manometer MA-27-160-M5-PSI

Teilenummer: 527405

FESTO

mit Anzeigeeinheit in psi.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 ... 160 psi
Nenngröße Manometer	27
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 160 Psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	M5
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	11 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff