



MS4-LDM

Membran-Lufttrockner

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Membrantrockner
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Eingangsdruck 1	3 - 8,5 bar
Normalnennndurchfluss	50 - 100 l/min
Betriebsmedium	Luftqualitätsklasse 1:7:1 nach ISO 8573-1
Drucktaupunkt-Absenkung	13 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-20 - 55 °C
Mediumstemperatur	5 - 55 °C
Umgebungstemperatur	5 - 55 °C
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	Aluminium-Knetlegierung