

Wartungseinheit FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

Teilenummer: 527862


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

ohne Gewindeanschlussplatte, Anschlussgewinde im Gehäuse, ohne Manometer, manueller Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Micro
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	3 cm ³
Filterfeinheit	5 µm
Druckanzeige	M5 vorbereitet
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Max. Druckhysterese	0,3 bar
Normalnenndurchfluss	80 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	103 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schale	PC