

# Wartungseinheit FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H

Teilenummer: 527879



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Anschlussplatte mit Steckanschluss, ohne Manometer, halbautomatischer Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Micro
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	halbautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	3 cm <sup>3</sup>
Filterfeinheit	5 µm
Druckanzeige	M5 vorbereitet
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Max. Druckhysterese	0,3 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	139 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schale	PC