


## MS4-EM-1/4-Z Einschaltventil

Merkmal	Wert
Abluft-Funktion	nicht drosselbar
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Steuerluftversorgung	intern
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventil-Funktion	3/2 bistabil
Schaltstellungsanzeige	Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Betriebsdruck	0 - 14 bar
b-Wert	0,44
C-Wert	9,5 l/sbar
Normalnennndurchfluss	2.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	0,29 kg
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4



## **MS4-EM-1/4-Z**

### **Einschaltventil**

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFEfrei
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium-Druckguss