


Aktivkohlefilter MS6-LFX-1/2-U-Z

Teilenummer: 529682

FESTO

Metallschale, Durchflussrichtung von rechts nach links.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 6 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Aktivkohlefilter |
| Schalenschutz | integriert als Metallschale |
| Betriebsdruck | 0 ... 20 bar |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 900 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Mediumstemperatur | 5 ... 30 °C |
| Restölgehalt | 0,003 mg/m ³ |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 820 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoffinformation Filter | Aktivkohle |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoffinformation Schale | Aluminium-Knetlegierung |