



Öler MS6-LOE-3/8-U-Z

Teilenummer: 529786

FESTO

Metallschale, Durchflussrichtung von rechts nach links.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | 6 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Ölfüllmenge | 80 cm ³ |
| Schalenschutz | integriert als Metallschale |
| Betriebsdruck | 1 ... 16 bar |
| Minimaldurchfluss für Öler-Funktion | 50 l/min |
| Normalnenndurchfluss | 5.300 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Öl-Viskosität | ISO VG 32 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 810 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoffinformation Schale | Aluminium-Knetlegierung |