

Motorflansch EAMF-A-44A/B-87A

Teilenummer: 530082

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Schrittmotor.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	281 g
Schnittstellencode Motor In	87A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	44A 44B
Werkstoffhinweis	RoHS konform