


Filter MS6N-LF-1/4-ERM-Z

Teilenummer: 531522

FESTO

40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | 6 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Konstruktiver Aufbau | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider |
| Max. Kondensatmenge | 38 cm ³ |
| Schalenschutz | Kunststoffschutzkorb |
| Eingangsdruck 1 | 0 ... 20 bar |
| Normalnenndurchfluss | 2.500 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | 5.7.- nach DIN ISO 8573-1 |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 600 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör wahlweise: Leitungseinbau |
| Pneumatischer Anschluss 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | NPT1/4-18 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Filter | PE |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoffinformation Schale | PC |