


Kupplungsdose KDS6-1/4-I

Teilenummer: 531650
Auslaufprodukt

FESTO

selbstabstellend, für Sicherheitskupplung nach ISO 4414.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	7,2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,5 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	1.373 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	BIA TÜV
Nenn-Anziehdrehmoment	9,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	125 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform