

# Dichtring OK-3/4

Teilenummer: 531775

FESTO

zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 16030
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Nenn-Anziehdrehmoment	35 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	1 g
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschläge	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)