

# Einschaltventil MS4N-EE-1/4-V230-Z

Teilenummer: 532089

FESTO

elektrisch, Durchflussrichtung von rechts nach links.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Abluftfunktion                     | nicht drosselbar  |
| Betätigungsart                     | elektrisch  |
| Einbaulage                         | beliebig  |
| Handhilfsbetätigung                | rastend<br>tastend  |
| Konstruktiver Aufbau               | Kolben-Schieber   |
| Rückstellart                       | mechanische Feder   |
| Steuerart                          | direkt  |
| Steuerluftversorgung               | intern  |
| Strömungsrichtung                  | nicht reversibel  |
| Ventilfunktion                     | 3/2<br>geschlossen<br>monostabil                          |
| Schaltstellungsanzeige             | mit Zubehör   |
| Betriebsdruck                      | 4 ... 14 bar  |
| b-Wert                             | 0,44  |
| C-Wert                             | 9,5 l/sbar  |
| Normalnenndurchfluss               | 2.000 l/min   |
| Spulenkennwerte                    | 230V AC   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2   |
| Mediumtemperatur                   | -10 ... 60 °C   |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 60 °C   |
| Produktgewicht                     | 273 g   |
| Elektrischer Anschluss             | Stecker<br>viereckige Bauform<br>Form C<br>nach DIN 43650 |
| Befestigungsart                    | mit Zubehör<br>wahlweise:<br>Leitungseinbau               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | NPT1/4-18   |
| Pneumatischer Anschluss 2          | NPT1/4-18   |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G1/4  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei                                     |
| Werkstoffinformation Dichtungen    | NBR   |
| Werkstoffinformation Gehäuse       | Aluminium-Druckguss                                       |