

Membran-Lufttrockner MS6N-LDM-1/4-RD-P2-Z

Teilenummer: 532283

FESTO

Reduzierter Drucktaupunkt, mit Metallschale, Durchflussrichtung von rechts nach links.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2006.

Achtung: Für die dauerhaft einwandfreie Funktion des Gerätes ist die Vorfiltrierung der Betriebsluft mit einem Feinfilter 0,01µm (Restpartikel < 0,1µm, Restölgehalt < 0,1 mg/m³) unbedingt erforderlich!



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	6
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Membrantrockner
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Eingangsdruck 1	3 ... 8,5 bar
Normalnennendurchfluss	400 l/min
Betriebsmedium	Luftqualitätsklasse 1:7:1 nach ISO 8573-1
Drucktaupunkt-Absenkung	13 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-20 ... 55 °C
Mediumstemperatur	5 ... 55 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 55 °C
Produktgewicht	1.410 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/4-18
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	Aluminium-Knetlegierung