

# Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Teilenummer: 533466

FESTO

hochflexibel, gewebeverstärkt, weitgehend hydrolysebeständig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	4,8 m
Außen-Durchmesser	11,7 mm
Blocklänge	1,172 m
Durchflussrelevanter Biegeradius	65 mm
Innen-Durchmesser	7,9 mm
Wickeldurchmesser	51 mm
Windungszahl	41
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 13 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	12,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	480 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G3/8
Farbe	blau
Shore-Härte	A 87 +/- 3
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Werkstoff Knickschutz	POM
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)