

Bediengerät FED-90

Teilenummer: 533532
Auslaufprodukt

FESTO

Anzeige und Bediengerät mit LCD-Grafikdisplay für den Anschluss an SPS-Systeme, 12 Funktionstasten.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	71 mm
Höhe	176 mm
Länge	141 mm
Max. Panelfrontstärke	5 mm
Anwenderspeicher	512 kByte
Anzahl Anwender LEDs	13
Anzahl Funktionstasten	12
Anzahl Systemtasten	23
Echtzeituhr	ja
Ereignislisten	256
Rezeptspeicher	16 kByte
Alarmer	1.024
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl System LEDs	4
Anzeige	Monochrome LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigeart	4 x 20 Zeichen hintergrundbeleuchtetes LCD
Anzeigegröße	4 x 20 Zeichen
Back-up Batterie	3 V / 270 mA Lithium
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Display-Auflösung	120x32 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	0,3 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Zulassung	RCM Mark
Produktgewicht	1.100 g
AUX-Schnittstelle	Sub-D 9-polig Dose
Druckerschnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Dose
PC-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig

Merkmal	Wert
	Dose
Programmierschnittstelle	9,6 - 38,4 kBd
SPS-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Stecker
Ethernet-Schnittstelle	optional, 10 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Programmiersoftware	FED Designer 6.06 oder höher
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	NEC 500 Class I, Div. 2