

# Steckverschraubung QS-F-G3/8-10H

Teilenummer: 533886

FESTO

mit Stechhülse.



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                  |
|--|---------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                              |
| Nennweite                                  | 8 mm                                  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                             |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                     |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar                      |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 3                                     |
| Lebensmittelunbedenklichkeit               | gemäß Herstellererklärung             |
| Umgebungstemperatur                        | 0 ... 150 °C                          |
| Zulassung                                  | Germanischer Lloyd                    |
| Max. Anziehdrehmoment                      | 25 Nm                                 |
| Produktgewicht                             | 23,5 g                                |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | G3/8                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm   |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                          |
| Werkstoffinformation Gehäuse               | Messing<br>verchromt und vernickelt   |
| Werkstoffinformation Gewindedichtung       | FPM                                   |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung      | FPM                                   |