


Steckhülse QS-F-10H-8

Teilenummer: 533900

FESTO

mit Steckhülse.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	7 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	14,2 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing verchromt und vernickelt
Werkstoffinformation Gewindedichtung	FPM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM