

Kunststoffschlauch

PUN-E-10x1,25-SI-300

Teilenummer: 534176

FESTO

für QS-Steckanschlüsse geeignet, hochflexibel, hydrolysebeständig, mikrobienstabil, (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	10 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	60 mm
Innen-Durchmesser	7,5 mm
Min. Biegeradius	26 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-35 ... 50 °C
Produktgewicht nach Länge	0,044 kg/m
Farbe	silber
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)