


Schalldämpfer UC-1/8-50

Teilenummer: 534219

FESTO

aus Kunststoff.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	50
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	1.700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	59 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	2,6 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform