

Filter-Regelventil MS12-LFR

Teilenummer: 535022

FESTO

Für Batteriemontage, mit G-Gewinde.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | 12 |
| Baureihe | MS |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung Drehknopf mit integriertem Schloss mit Zubehör schließbar |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Filterregler mit Manometer |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Max. Druckhysterese | 0,4 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |