



Öler MS4N-LOE-1/8-U

Teilenummer: 535799

FESTO

Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | 4 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Ölfüllmenge | 36 cm ³ |
| Schalenschutz | integriert als Metallschale |
| Betriebsdruck | 1 ... 12 bar |
| Minimaldurchfluss für Öler-Funktion | 40 l/min |
| Normalnenndurchfluss | 1.100 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Öl-Viskosität | ISO VG 32 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 354 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/8 NPT |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Druckguss Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Sichtscheibe | PA |