


Vakuummeter VAM-63-V1/0-R1/4-EN

Teilenummer: 537811

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nenngröße Manometer	63
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Basierend auf Norm	DIN EN 837-1
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Anzeigebereich [bar]	-1 ... 0 bar
Anzeigebereich	-30 ... 0 inHg
Skala	Doppelskala bar (außen) inch hg (innen) / psi (innen)
Betriebsdruck	-1 ... 0 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Faktor Dauerbelastung	0,75
Faktor Wechselbelastung	0,66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	83 g
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	R1/4
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PS