

Kunststoffschlauch

PUN-E-4x0,6-SW

Teilenummer: 538465

FESTO

für QS-Steckanschlüsse geeignet, hochflexibel, hydrolysebeständig, mikrobienstabil, im Lebensmittelbereich zugelassen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	30 mm
Innen-Durchmesser	2,8 mm
Min. Biegeradius	8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Lebensmittel-Zulassung	FDA 2002/72/EG
Umgebungstemperatur	-35 ... 50 °C
Produktgewicht nach Länge	0,008 kg/m
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)