

Kunststoffschlauch PUN-E-6x0,8-SW

Teilenummer: 538466

FESTO

für QS-Steckanschlüsse geeignet, hochflexibel, hydrolysebeständig,
mikrobenstabil, im Lebensmittelbereich zugelassen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser | 6 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 45 mm |
| Innen-Durchmesser | 4,4 mm |
| Min. Biegeradius | 15 mm |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Lebensmittel-Zulassung | FDA 2002/72/EG |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 50 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,018 kg/m |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoffinformation Schlauch | TPE-U(PU) |