

Mitnehmer FKC-18

Teilenummer: 538714

FESTO

für Linearantrieb DGC-G.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--------------------------------------|
| Baugröße | 18 |
| Radialabweichung +/- | 2,5 mm |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Kurzzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/- | 3.000 N |
| Langzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/- | 1.400 N |
| Produktgewicht | 96,8 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gelenk | PA-verstärkt |
| Werkstoff Kugelzapfen | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Platte | Aluminium-Knetlegierung |