

Führungsschse FDG-40- -ZR-RF

Teilenummer: 538792

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Hub	1 ... 5.000 mm
Hubreserve	136 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Rollenführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Max. Beschleunigung	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. Geschwindigkeit	$\leq 10 \text{ m/s}$
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Flächenmomente 2. Grades Ix	2.479E+03 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades Iy	946,3E+03 mm ⁴
Max. Kraft Fy	300 N
Max. Kraft Fz	300 N
Max. Moment Mx	18 Nm
Verschiebekraft	5 ... 35 N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	59,1 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Abdeckkappe	PA
Werkstoff Führungsschiene	Stahl
Werkstoff Führungselement	Stahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert