


Checkbox CHB-C-F

Teilenummer: 539076

FESTO

kompakte Bauform



Datenblatt

Merkmal	Wert
Zählfunktion	ja
Schutzart	IP64
Anschluss für Encoder	nach RS 485 Spezifikation
Ausgänge	Teil gut und richtig orientiert Teil gut aber falsch orientiert Teil falsch Steuerung Fördergerät Bandsteuerung / Betriebsbereit Statusmeldung "Warnung" Fehlerausgang Zählerstand erreicht PLC_Power
Eingänge	Stausensor 1 Stausensor 2 Camera - Enable Externer Fehler Counter Reset Externer Start Externer Sensor Tastensperre Type Select 0 Type Select 1
Max. Anzahl verschiedener Orientierungen pro Typspeicher	8
Max. Anzahl Typenspeicher	16
Mengenvorwahl	Software CheckKon
Zählbereich	1 - 2 Mrd.
Absicherung intern	8 A Schmelzsicherung
Elektronische Begrenzung der Ausgänge auf	700 mA
Max. Summenstrom am Anschluss PLC	1 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen	750 mA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 15 %
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Umgebungsbedingungen	trocken Abschirmung vor extremen Fremdlichteinflüssen möglichst saubere Umgebungsluft
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	2.500 g
Auflösung Kamera	4/100 mm
Belichtungszeit	128 ... 1.024 µs
Arbeitsabstand	95 ... 99 mm
Sichtfeld	42 - 45 mm
Diagnoseschnittstelle	RS232-Schnittstelle 115 Kbaud M12x1 4-polig
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei