


# Verbindungsleitung NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Teilenummer: 539508

FESTO

für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsbereich AC	30 V
Betriebsspannungsbereich DC	30 V
Strombelastbarkeit	1,7 A
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65 IP67
Max. Anziehdrehmoment Steckdose	0,3 Nm
Min. Kabel-Biegeradius	30 mm
Aderenden	Aderendhülse
Elektrischer Anschluss	Dose gerade / Kabel M5x0,5 / offenes Ende 4-polig / 3-adrig
Kabelaufbau	3x0,14
Kabeldurchmesser	2,9 mm
Kabellänge	5 m
Kabeltyp	LiFY11Y
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Befestigungsart	mit Rändelmutter mit Überwurfmutter
Farbe Adern	blau braun schwarz
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet