


Steckdose MSSD-F-M16

Teilenummer: 539710

FESTO

für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild Industriestandard.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	50
Kabelabgang	gewinkelt
Hinweis zum Kabelabgang	um 180° umsetzbar
Produktgewicht	35 g
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form B nach Industriestandard 11 mm
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	6 A
Stoßspannungsfestigkeit	2 kV
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabelverschraubung	M16x1,5
Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	≤ 0,75 mm ²
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-20 ... 115 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtungen	HNBR