

Stoßdämpfer YSRW-DGC-32-GF

Teilenummer: 540350

FESTO

für Linearantrieb DGC-G.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl