

Manometer MA-27-16-R1/8

Teilenummer: 541733

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 16 bar
Anzeigebereich	0 ... 232 psi
Nenngröße Manometer	27
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1,6 MPa
Betriebsdruck	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	PA-verstärkt
Werkstoff Einschraubzapfen	PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	8 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)