


Pick&Place DHSP-HSP12

Teilenummer: 543047

FESTO

Kulissengeführte Mechanik, ein elektrischer oder pneumatischer Antrieb für zwei Bewegungsrichtungen, kompakt und hochdynamisch. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Pick&Place 1.0
Nutzlast	0 ... 0,7 kg
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	20 ... 70 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,01 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,01 mm
Antrieb Y-Achse	HSP-12
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Hub Y-Achse	52 ... 170 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,01 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,01 mm