


Stecker NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Teilenummer: 543109

FESTO

für modulares elektrisches Terminal CPX.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Produktgewicht	44,3 g
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert, schirmbar
Steckerkodierung	D
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme, schirmbar
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Übertragungseigenschaften	DIN EN 50173 / CAT 5
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 ... 0,75 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing, vergoldet