


Parallelbausatz EAMM-U-E48-52B

Teilenummer: 543232

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	3.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	71,138 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,3 Nm
Übertragbares Drehmoment	5,5 Nm
Produktgewicht	1.700 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten