


Drucksensor VMPAF-FB-PS-P1

Teilenummer: 545354
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	21 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 25 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Genauigkeit FS	2,5 %FS
Werkstoffhinweis	RoHS konform