

# Kunststoffschlauch PAN-6X1-NT

Teilenummer: 546285

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser                  | 6 mm  |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 32 mm   |
| Innen-Durchmesser                  | 4 mm  |
| Min. Biegeradius                   | 14 mm   |
| Schlaucheigenschaften              | energiekettentauglich   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,095 ... 1,9 MPa<br>-0,95 ... 19 bar<br>-13,775 ... 275,5 psi   |
| Zulassung                          | TÜV   |
| Maritime Klassifizierung           | siehe Zertifikat  |
| Zertifikat ausstellende Stelle     | B 013277 0506 00  |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]   |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L  |
| Umgebungstemperatur                | -30 ... 80 °C   |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,016 kg/m  |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm<br>für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter<br>für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm |
| Farbe                              | natur   |
| Shore-Härte                        | D 55 +/-3   |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform  |
| Werkstoff Schlauch                 | TPE-A   |